

室内接入点配件

室外接入点配件

电气配件

光纤配件

室内接入点配件



室内	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-0120-0000	R850 R610 R750 R550 R730 R510 R720 R350 R710 R320 R650 R310 R760 适用于接入点,但不支持挂锁安全功能	适用于 R 系列室内接入点的多功能安装支架,可安装于墙面、 天花板、支柱或桁架上。	(1) 金属片式安装支架 (2) 6 个木螺钉和膨胀锚
	902-0108-0000	R510	适用于 R510 的多用途安装支架。可安装于硬质墙面、天花板、电源插座箱、支柱或桁架上的支架。支持使用挂锁或安全内六角螺钉物理安全功能。	(1) 带有安全选件的附件配件安装支架 (1) 内六角螺钉 (4) 木螺钉 (1) 管夹
	902-0126-000	H510	可选支架,用于将 H510 墙面式交换机接入点安装到没有安装接线盒的位置	(1) 塑料支架 (2) 内六角螺钉
	902-0136-0000	H350 H550	可选支架,用于将 H550 墙面式交换机接入点安装到没有安装 接线盒的位置	(1) 塑料支架 (2) 内六角螺钉
	902-1120-0000	H320	可选支架,用于将 H320 墙面式交换机接入点安装到没有安装接线盒的位置	(1) 塑料支架 (2) 内六角螺钉
	902-0124-0000	C110	可选支架,用于将 C110 墙面板式接入点安装到没有安装接线 盒的位置	(1) 塑料支架 (2) 内六角螺钉
	902-0123-0000	R710	R710 平梁消音天花板支架。仅限平梁框架——不适用于标准 (下凹框)消音天花板。	(1) 安装支架 (2) 安装导轨
	902-0195-0000	R730 R550 R750 R510 R720 R350 R710 R320 R650 R310 R610 M510 R600	备件、用于在平梁天花板上安装的T型杆天花板安装套件	(1) T 型塑料支架 (1) 塑料锁片

室外接入点配件



室外	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-0101-0000	光纤节点	室外产品高架钢绞线安装支架。带有防护罩,防止安装的产品受到阳光直射,落灰或碰到外部天线安装件。	 (1) 钢绞线支架:镀膜铝材 (2) 钢绞线夹 (4) 0.25-20 镀锌钢螺栓 + 六角螺母 + 平垫圈 + 弹簧垫圈 (1) 间隔块 (8) 0.25-28 不锈钢螺栓 + 平垫圈 + 弹簧垫圈 (4) M4 不锈钢螺栓 + 平垫圈 + 弹簧垫圈
	902-0125-0000	P300 T310d T310c T310s T310n T350 T610 T610s T710 T710s	T610/T610s,T710/T710s 安装套件	(1) 安装支架五金件套件 (1) U 形连接支架 (1) 墙面安装支架 (1) 接入点支架 (2) 联动装置支架 (1) 保险索套件 (1) 快速安装导轨
	902-0182-0003	P300 T310c T310d	室外接入点安装支架(全天候铝材),方位与高度调整范围均为 180 度。使用附带的安装硬件安装硬质墙面或天花板,纵向或横向支柱(直径 1" 到 4")支架。可以使用用户提供的管夹对直径大于 4"的支柱进行支撑。	(1) 安装支架:全天候铝材 (1) 吊挂支架:全天候铝材 (1) 延长杆:全天候铝材 (2) 带弹簧锁扣和垫片的 M8 六角螺栓 (4) SAE32 钢夹, 2.5" (4) 带弹簧锁扣和垫片的 M4×12mm 机械螺丝 (4) 带弹簧锁扣和垫片的 0.25-28×0.625" 机械螺丝
	902-0134-0000	Q910 T310n T310s T610 T610s T710 T710s T750	室外接入点安装支架(全天候铝材),方位与高度调整范围均为 180 度。使用附带的安装硬件安装硬质墙面或天花板,纵向或横向支柱(直径 1" 到 4") 支架。可以使用用户提供的管夹对直径大于 4" 的支柱进行支撑。	(1) 安装支架: 全天候铝材 (1) 吊挂支架: 全天候铝材 (1) 延长杆: 全天候铝材 (2) 带弹簧锁扣和垫片的 M8 六角螺栓 (4) SAE32 钢夹, 2.5" (4) 带弹簧锁扣和垫片的 M4 x 12mm 机械螺丝 (4) 带弹簧锁扣和垫片的 0.25-28 x 0.625" 机械螺丝

电气配件



电气配件	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-0162-CH00	R710 H350 P300 T610s R350 H510 T310 E510 R320 R610 T350 M510 R310 R550 T610	地区性 PoE 适配器 (10/100/1000Mbps)	(数量: 1) PoE 模块 (10/100/1000 Mbps) LAN 端口: RJ-45 插座 PoE 端口: RJ-45 插座, 24 瓦 PoE 交流电输入: 100-240 VAC、50/60Hz (数量: 1) 交流电缆 (长度 0.6m)
	902-0180-XXYY	T710 R720 T710s R730 T750 R750 R650 R850 H550	10/100/1000-BaseT PoE 输入产品以太网供电 (PoE) 适配器。 室内额定。最大支持 60W 的功率。(1 件、10 件出售)	(1) 特定于具体国家的电源线, IEC, 1.8m (1) PoE 模块 (10/100/1000Mbps) 输入: 100-240VAC ~ 50/60Hz 1.0A 输出: 48VDC 1250mA (60W) 数据端口: RJ-45 插座 PoE/数据端口: RJ-45 插座 尺寸 123 x 61 x 40 mm
	902-1169-XX00	R550 R610 R710 ZoneDirector 1200 E510 M510	地区性电源适配器	(1) 特定于具体国家的电源线, IEC, 1.8m (1) 电源适配器 输入: 100-240VAC ~ 50/60Hz 0.6A 输出: 12VDC 2.0A 交流插头: 特定于具体国家 直流插头: 直角, 2.5 x 5.5 x 10 mm(内径 x 外径 x 长度)母头, 正电中心 直流电缆长度 1.5m
	902-0170-XX00	H350 H510 光纤底盒	地区性电源适配器	(1) 特定于具体国家的电源线, IEC, 1.8m (1) 电源适配器 输入: 100-240VAC ~ 50/60Hz 0.8A 输出: 48VDC 0.68A 直流插头: 0.7 x 2.35 x 13 mm(内径 x 外径 x 长度)母头, 正电中心 直流电缆长度 1.5m
	902-2170-XXYY	H550	区域性 50W 电源适配器 (1 件、10 件出售)	(1) 特定于具体国家的电源线, IEC, 1.8m (1) 电源适配器 输入: 100-240VAC~50/60Hz 0.8A 输出: 48VDC 1A
	902-2171-XX00	R650 R720 R730 R750 R760 R850	地区性电源适配器	(1) 特定于具体国家的电源线,IEC,1.8m (1) 电源适配器 输入: 115-230VAC 50/60Hz 0.8A 输出: 48VDC,1A 直流插头: 1.35mmx 3.5mmx13mm (IDxODxL) 母头,正电中心 DC 电缆长度 1.5 米(直角 DC 连接器)

订购 POE 插头或电源时,标明 -US、-EU、-AU、-BR、-CN、-IN、-JP、-KR、-SA、-UK 或 -UN 来代替 -XX,以指定目标区域。数量 1 用 00 代替 YY,数量 10 用 10 代替 YY

电气配件



电气配件	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-0173-XX00	R310 R320 R350 R510	地区性电源适配器	(1) 特定于国家的电源适配器 — 直角插头 输入: 100-240VAC ~ 50/60Hz 0.4A 输出: 12VDC 1.0A 交流插头: 特定于具体国家 直流插头: 直角, 2.1 x 5.5 x 9.5 mm(内径 x 外径 x 长度)母头, 正电中心 直流电缆长度 1.8m
	902-1180-XX00	R650 R750 R850 T750	以太网供电(PoE)适配器,适用于具有 1.0/2.5/5.0/10.0 BaseT PoE 输入的产品。室内额定。最大支持 60W 的功率。	(1) 国家/地区专用电缆, IEC, 6 英尺 (1) PoE 模块 (10/ 100/ 1000/ 2500/ 5000/ 10000Mbps) 输入: 100-24VAC ~ 50/60Hz 1.2A 输出: 54VDC 1.12A (60W) 数据端口: RJ-45 插座 PoE/数据端口: RJ-45 插座 尺寸: 123 x 61 x 40mm
	902-0174-XX00	ZoneDirector 5000 SmartCell 200 网关 SmartZone 144 SmartZone 144-D	ZD5000 和 SCG 200 地区性 IEC 电源线, 数量 1,最小起订量 10。	(1) 特定于具体国家的电源线,IEC,1.8m
	902-0183-0000	T310 T350 T610 T610s T710 T710s T750	用于使室外接入点 RJ-45 端口满足全天候使用条件的备用电缆衬套。	(1) 使电缆衬套满足全天候使用条件
	902-1121-0000	T310d T310n T310s T350	用于使室外接入点 RJ-45 端口或直流输入端口满足全天候使用条件的备用电缆衬套(包含 1 孔或 2 孔插入件)。	(1) 使电缆衬套满足全天候使用条件
	902-0185-0000	T710 T710s T750 光纤节点	备用全天候交流连接器;包含4针交流连接器。	(1) 4 针母头电缆连接器 用夹紧环使应变消除 兼容电缆直径 6-12.5mm

订购 POE 插头或电源时,标明 -US、-EU、-AU、-BR、-CN、-IN、-JP、-KR、-SA、-UK 或 -UN 来代替 -XX,以指定目标区域。数量 1 用 00 代替 YY,数量 10 用 10 代替 YY

电气配件



电气配件	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-1170-XX00	R650 R720 R730 R750 R850	套件,备件,模块化交流/直流电源适配器,48V - 36W,带 XX 电源线,1 条	(1) 电源,DC 开关模式,48V DC 0.75A 36W,输入端-C14,RoHS (1) 电源线,XX,RoHS,IEC 320,1.8m 长
	902-S310-AC00	SmartZone 300	套件,备件,交流电源,SZ-300(与 902-1174-xx00 电源 线搭配使用)	(1) 电源,交流 PSU 模块,1400W (1) 手册,快速安装导轨,交流电源,SZ 300 (1) 标签,POD,包装盒/袋(1.25 英寸×2.25 英寸) (1) PKG,包装盒,电源,1 台设备 (385×151×118mm) (1) PKG,泡沫衬垫,正面 (145×105×110mm) (1) PKG,泡沫衬垫,背面 (145×90×110mm)
	902-S301-DC00	SmartZone 300	套件,备件,直流电源,SZ-300	(1) 电源,直流 PSU 模块,1200W (1) 手册,快速安装导轨,直流电源,SZ 300 (1) 标签,POD,包装盒/袋(1.25 英寸×2.25 英寸) (1) PKG,包装盒,电源,1 台设备 (385×151×118mm) (1) PKG,泡沫衬垫,正面 (145×105×110mm) (1) PKG,泡沫衬垫,背面 (145×90×110mm)
	902-S302-DC00	SmartZone 300	套件,备件,直流电源线、SZ-300	(1) 直流电源电源线 (1) 手册,快速安装导轨,直流电源线配件 (1) 标签, POD, 包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG, 包装袋, TBD x TBDmm, 0.05mm THK LDPE, 透明 (1) PKG, 包装盒,备件,(OD TBD x TBD x TBD mm)
	902-5320-0000	SmartZone 300	套件,备件,风扇总成,SZ-300(6 风扇)	(1) 风扇, 6 风扇套件 (1) 手册, 快速安装导轨, 风扇总成, (SZ 300) (1) 标签, POD, 包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG, 包装盒, 风扇总成 (146 x 96 x 144mm)
	902-S330-0000	SmartZone 300	套件,备件,滑轨托架安装套件,SZ-300	(1) 套件,滑轨 (1) 快速安装导轨,SmartZone 300 托架安装套件

订购 PoE 插头或电源时,标明 -US、-EU、-AU、-BR、-CN、-IN、-JP、-KR、-SA、-UK 或 -UN 来代替 -XX,以指定目标区域。数量 1 用 00 代替 YY,数量 10 用 10 代替 YY



电气配件	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-5340-0000	SmartZone 300	套件,备件,控制台电缆,(RJ45 到 USB)	(1) 电缆,控制台,USB RS232-RJ45,6FT Lg (1) 手册,快速安装导轨,控制台电缆(SZ 300) (1) 标签,POD,包装盒/袋(1.25 英寸×2.25 英寸) (1) PKG,包装袋,170×240mm,0.04mm THK,LDPE,透明
	902-S350-0000	SmartZone 300	套件,备件 (FRU),硬盘驱动器,SZ-300	(1) 硬盘驱动器, 1.2 TB, 10K RPM, 64MB 缓存 2.5 SAS 6Gb/s, 2.5 英寸内部 (1) 硬盘托架, 2.5 HDD (4) 螺钉, M3 x 4mm 长, x 5.2 直径, 镍合金钢 - 4x (1) 手册, 快速安装导轨, 硬盘驱动器, SZ 300 (1) 标签, POD, 包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG, 包装袋, PE, TBD x TBD x TBD mm, ESD (1) PKG, 包装盒, HDD, 1 台设备 (196 x 141 x 84mm)
TO SECOND	902-5351-0000	SmartZone 300	套件,备件(FRU),64GB固态硬盘,SZ-300	(1) 存储模块, SQFlash, 64GB SATA III (6.0Gbps), 2.5 SSD (4) 螺钉, M3×4mm 长, ×5.2 直径, 镍合金钢 - 4× (1) 硬盘托架, 2.5 HDD (1) 手册, 快速安装导轨, 固态硬盘驱动器, SZ 300 (1) 标签, POD, 包装盒/袋 (1.25 英寸×2.25 英寸) (1) PKG, 包装袋, PE, TBD×TBD×TBDmm, ESD (1) PKG, 包装盒, HDD, 1 台设备 (196×141×84mm)
	902-S110-0000	SmartZone 144 SmartZone 144-D	套件,备件,交流电源,SZ144/144-D	(1) 电源、交流 PSU 模块, 300W (1) 手册, 快速安装导轨, 交流电源, SZ 144 (1) 标签, POD, 包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG, 包装盒, 电源, 1 台设备 (100 x 350 x 45mm) (1) 包装: 泡沫嵌件, EPE
	902-S120-0000	SmartZone 144 SmartZone 144-D	套件,备件,风扇总成,SZ144/SZ144-D	(1) 风扇, 12VDC 24.9CFM (40 x 40 x 28mm) (1) 手册, 快速安装导轨, 风扇总成, (SZ 144) (1) 标签, POD, 包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG, 包装盒, 风扇总成 (130 x 113 x 48mm)



电源线					
插座连接器	设备连接器	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
1		澳标电源线	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: AS 3112 设备连接器: C13 长: 2.5 m 额定值: 250v/10A	电源线,澳大利亚,250V 10A
Q P		PC-C13C14	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: C14 设备连接器: C13 长: 2.0 m 额定值: 250v/15A	C13/C14 15A 电源线
• •		PCCHINA-IEC309	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: IEC 60309 设备连接器: C13 长: 2.5 m 额定值: 110v/10A	电源线,IEC309 到 C13,中国,110V 10A
		PCCHINA2-IEC309	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: IEC 60309 设备连接器: C13 长: 2.5 m 额定值: 250v/10A	电源线,IEC309 到 C13,中国,250V 10A
(o .		PCEURO	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: CEE 7/7 设备连接器: C13 长: 2.5 m 额定值: 250v/10A	电源线,适用于 VIIG 到 C13,欧洲,250V 10A
e e		印度标准电源线	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: BS 546 设备连接器: C13 长: 2.5 m 额定值: 250v/10A	电源线, 印度, 250V 10A
		意大利标准电源线	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: CEI 23-16 设备连接器: C13 长: 2.5 m 额定值: 250v/10A	电源线,意大利,10A,250V,2.5M,CEI 23-16/C13
		日本标准电源线	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: JIS 8303 设备连接器: C13 长: 2.0 m 额定值: 125v/13A	电源线,日本,125V 13A
		瑞士标准电源线- C1312G-HF	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: SEV 1011 设备连接器: C13 长: 2.5 m 额定值: 250v/10A	电源线,适用于 SEV1011 到 C13,瑞士,250V 10A



电源线					
插座连接器	设备连接器	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
		PCUK	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: BS 1363 设备连接器: C13 长: 2.5 m 额定值: 250v/13A	电源线,英国,250V 13A2.5 m
11		美标电源线	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: NEMA 5-15 设备连接器: C13 长: 2.0 m 额定值: 125v/10A	电源线,美国,NEMA5-15/C13,10A,125V,2m
11		PCUSA2	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: NEMA 5-15 设备连接器: C13 长: 2.0 m 额定值: 125v/13A	电源线,美国,NEMA5-15/C13,13A,125V,2m
		PCUSA-3M	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: NEMA 5-15 设备连接器: C13 长: 3.0 m 额定值: 125v/10A	电源线,美国,NEMA5-15/C13,10A,125V,3m
•••		902-0174-BR00	所有 ICX 交换机 (7150-C08PT 除外)	电源插座连接器: NBR 14136 设备连接器: C13 长: 1.8 m 额定值: 250v/10A	IEC 电源线备件,BR 插头



电源线					
插座连接器	设备连接器	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
				带有 C15 设备连接器的高温电源线	
1	A	PCAUS-C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: AS 3112 设备连接器: C15 长: 1.83 m 额定值: 250v/10A	高温电源线 C15,澳大利亚,250V 10A,1.83m
d d b		PCC14C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: C14 设备连接器: C15 长: 1.83 m	高温电源线,C14 到 C15,125V 13A,1.83m
() (p		PCC14C15-短	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: C14 设备连接器: C15 长: 0.25 m	高温电源线,C14 到 C15,125V 13A,0.25m
•		PCCHINA-C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: IEC 60309 设备连接器: C15 长: 1.83 m 额定值: 250v/10A	高温电源线 C15,中国,250V 10A,1.83m
60.	A	PCEURO-C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: CEE 7/7 设备连接器: C15 长: 1.83 m 额定值: 250v/16A	高温电源线 C15,欧洲,250V 16A,1.83m
e e	A	PCINDIA-C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: BS 546 设备连接器: C15 长: 1.83 m 额定值: 250v/10A	高温电源线 C15,印度,250V 10A,1.83m
		PCITALY-C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: CEI 23-16 设备连接器: C15 长: 1.83 m 额定值: 250v/10A	高温电源线 C15,意大利,250V 10A,1.83m
		PCJAPAN-C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: JIS 8303 设备连接器: C15 长: 1.83 m 额定值: 125v/7A	高温电源线 C15,日本,125V 7A,1.83m

电气配件



电源线					
插座连接器	设备连接器	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
				带有 C15 设备连接器的高温电源线	
•••		PCSWISS-C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: SEV 1011 设备连接器: C15 长: 1.83 m 额定值: 250v/10A	高温电源线 C15,瑞士,250V 10A,1.83m
	P	PCUK-C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: BS 1363 设备连接器: C15 长: 2.5 m 额定值: 250v/13A	电源线,高温 C15,英国,250V 13A2.5 m
()		PCUSA-C15	ICX 7150-C08PT	电源插座连接器: NEMA 5-15 设备连接器: C15 长: 1.83 m 额定值: 125v/13A	高温电源线 C15,美国,125V 13A,1.83m

ICX 串行管理电缆

库存单位	兼容产品	描述	套件内容
CC-RJ45-DB9	所有带有 RJ-45 控制台端口的 ICX 交换机 (ICX 7150、ICX 7650、ICX 7850)	串行控制台电缆 RJ45-RJ45,带 RJ-45-DB9 适配器(适用于 RJ-45 控制台端口)	1 根电缆 1 个适配器
CC-USBC-USBA	带 USB C 型管理端口的 ICX 交换机 (ICX 7150、ICX 7650、ICX 7850)	USB 2.0 电缆,C 型至 A 型,1 米(适用于 ICX 7150 上的 USB C 型控制台端口)	1 根电缆
CC-MINIUSB-RJ45	带迷你 USB 管理端口的 ICX 交换机 (ICX 7250、ICX 7450、ICX 7750)	控制台电缆,迷你 USB(公头)到 RJ-45(公头),带 RJ-45 到 DB-9 转换器	1 根电缆 1 个适配器

电气配件



ICX 安装套件

库存单位	兼容产品	描述
XBR-R000295	ICX 7000 系列 24/48 端口 1RU 型号	适用于 ICX 7000 系列 24/48 端口型号的通用机架安装套件,4 柱
ICX-RMK-4POST-TL	ICX 7850	ICX 免工具 4 柱机架安装套件
ICX7000-RMK	ICX 7000 系列 24/48 端口 1RU 型号	适用于 ICX 7000 系列 24/48 端口型号的机架安装套件,2 柱
ICX6400-C12-MGNT	ICX 7150/6450/6430 12 端口紧凑型交换机	适用于 Ruckus ICX 12 端口紧凑型交换机的磁性安装套件
ICX7000-C12-WMK	ICX7150-C12P、ICX7150-C08P和 ICX7150-C10ZP 紧凑型交换机	适用于 ICX7150-C12P 和 ICX7150-C08P 的紧凑型交换机壁挂和桌下安装套件以及 ICX7150-C08PT 和 ICX7150-C10ZP 紧凑型交换机壁挂和桌下安装 套件
ICX7000-C12-RMK	ICX7150-C12P、ICX7150-C08P 和 ICX7150-C08PT 紧凑型 交换机	适用于 ICX7150-C12P 和 ICX7150-C08P 的紧凑型交换机机架安装套件
ICX7000-C10ZP-RMK	ICX7150-C10ZP 紧凑型交换机	适用于 ICX7150-C10ZP 的紧凑型交换机机架安装套件
ICX-ADP-PLT	所有 ICX 紧凑型交换机	ICX 紧凑型交换机适配器板,用于墙壁安装 ICX7150-C08PT 和 DIN 安装所有其他 ICX 紧凑型交换机型号。
ICX-DIN-MNT	所有 ICX 紧凑型交换机	ICX 紧凑型交换机 DIN 轨道安装套件。注意:除 ICX7150-C08PT 温度扩展交换机外,需要额外的适配器板 (ICX-ADP-PLT) 将 Din 导轨安装套件连接到所有 ICX 紧凑型交换机。
RMK-LRM-ADP	所有 ICX 交换机	用于 LRM 适配器的机架安装套件。该 1RU 机架最多可容纳 8 个 LRM 适配器。

光纤配件



光纤	库存单位	兼容产品	描述
	P01-0500-0000	H510	光纤外壳,光纤到以太网介质转换器。H510 的现场可安装配件
Reference of the second	P01-0300-0000	T300/301 系列 T310c/d P300	T300/T301 系列和 P300 的防风雨光纤外壳、现场可安装配件
Puckus	902-0501-0000	光纤底盒	带 Backpack 盖和安装墙托架的安装套件,适用于独立 Backpack 用例
	902-0502-0000	光纤底盒	当 902-l100-XXXX(带盖的 Ruckus IoT 模块)安装在 H510 上时,电缆盖将安装在 Backpack 上

关于光学配件,请参考 RUCKUS 光学系列数据表

commscope.com

有关更多信息,请访问我们的网站或联系您当地的 CommScope 代表。

© 2022 CommScope, Inc. 保留所有权利。

所有标有™或®的商标都是在美国的商标或注册商标,并可能在其他国家或地区注册。所有产品名称、商标和注册商标都是其各自所有者的财产。本文档仅用于规划目的,无意修改或补充与 CommScope 产品或服务相关的任何规范或保证。

CO-113939.14-ZH.CN (04/22)

